


医療機関 各位様

株式会社正直堂より
緊急告知

第3波到来

3密防止・クラスター・感染症対策 商品のご案内

3密防止



感染対策に!!!

検査で来る健康な人、具合が悪くて来る人。

同じフロアで長時間の順番待ちは患者さんにとって不安がいっぱい…。

正直堂 では!!

駐車場 車で待つ方も
呼び出し簡単!

- ・クレームの軽減
- ・スムーズな診察
- ・何度も呼び出す
ストレス軽減

- ・特定小電力無線なので医療機器、
ペースメーカー等に影響なく使用可
- ・抗菌仕様
(ABS樹脂用の抗菌剤:ノバロンVZN300を配合)
- ・電波の到達距離は見通しで約150m
- ・衝撃に強い

デモンストレーションの
ご依頼・お問い合わせ


株式会社 正直堂

ICT事業部

山梨県中央市流通団地1-4-3

TEL:055-273-3883


担当: 宮川・功刀




充電スタンド

送信機

受信機



送信機を押すだけの簡単操作!



インフルエンザ & 新型コロナウイルスの感染対策!!

患者さん 接近防止 呼び出しシステム

診察の待ち時間や
呼び出しを快適に。



フードコートで
よく見かける
呼び出しベル

抗菌仕様:
ABS樹脂用の抗菌剤、
ノパロンVZN300を配合

ワンタッチコール
受信機
WRE

① スタッフの負担軽減

受付 受付で受信機を渡し、順番が来たら呼び出し




- 呼び出し簡単操作
- 呼びに行かなくていい
- 診察間の時間を削減

② 患者さんの負担軽減

駐車場 マイカーで待機



待合室 フロアを分けて飛沫感染の予防



- なじみのある機器
- 感染リスクの軽減
- 院外で待てる安心感

Point!

安心の日本製

国産だから、修理や追加などの
アフターメンテナンスも安心
衝撃に強い!

大がかりな工事不要

設置は電源に差すだけ
電波の飛びは見通し約150m
無線中継機で簡単エリア拡大

医療現場でも安心

技術基準に適合(電波法)
ペースメーカーなどの
医療機器に影響なし

導入されたお客様の声

♥濃厚接触の回数を減らすことで
リスクの軽減が図れた。
スタッフにも患者様にも好評。



♥導入前にすでにフードコートで
商品を知っていたのでスムーズに
運用ができた。

♥メーカーが細かな電波テストを
してくれた。

♥発熱外来患者に受信機を渡して、
車で順番待ちをして頂く。
♥カルテに番号札を入れて、患者様
に渡した受信機と紐づけした。

♥診察順番2人前に呼び出し。



♥隣接した商業施設の飲食店や
テラス席で待っていただけた。

♥待合室の混雑緩和対策ができた。

♥空気清浄機・体温感知機との併用
で院内感染防止により効果が出て
いる。



ワンタッチコールは、国の認証試験に
合格した、特定小電力無線機器です。

送信機 WTR

サイズ:W220×H93×D29、重量:230g、電源・電圧:DC6V-1A、
番号:0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力:10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で
忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。



受信機 WRE

サイズ:W43×H100×D18、重量:53g(バッテリー含む)、電源・電圧:
3.7Vリチウムポリマーバッテリー/容量450mAh、充電時間:約3~4時間

手に持ちやすいスリムボディ。
ブザーとバイブレーション、
LEDの点滅で呼び出しを
お知らせ。



充電スタンド WCH

サイズ:W144×H60×D185(本体のみ)、重量:595g、
電源・電圧:DC5V-4A、充電方式:接点充電



端子部分に金メッキ採用
金メッキは最も耐食性に優れて
います。

過電圧対策

間違っても違うアダプタを指しても
大丈夫。48Vまで保護回路を搭
載しました。

中継機 WRP

サイズ:W220×H93×D29、重量:235g、電源・電圧:DC6V-1A、
消費電力:1.5W/1A、送信出力:10mW

無線なので簡単エリア拡大!



※電波の到達距離は見通しで約150mです。それ以上電波を飛ばしたい時
または障害物が影響し、電波が飛びにくい時などに必要になります。
100Vの電源があれば何台でも使用できます。

リチウムバッテリー SLI-PO

容量450mAh

3~4時間でフル充電
15時間使用可能。

着脱可能。
簡単交換。

※新品で1分間1回呼び出した場合
※1年~1年半が交換の目安です



特徴・オプション




ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な
10キー操作が不要です。呼び出し
間違いも減少します。




一目でわかる

呼び出している番号が一目で
わかります。



再送機能

受信に気づけなかった時の自動
再呼び出し機能搭載。



複数の送信機対応


『診察室』と『受付』からなど
複数の場所から呼び出せます

特徴・オプション



消去機能

鳴り続けるブザーを受信者側
で止めることができます。




通知方法切り替え可能

ブザーのみバイブレーションの
みの切り替え可能。



ロゴシール対応

特殊シートの内側へ作成するので、
汚れや剥がれの心配がありません。



落下に強い

コンクリート床面に高さ1m
より6面の落下試験を実施。

品名		型式	注文コード	販売価格(税別)	注文数
セット	① ワンタッチコール5台一式				セット
	② ワンタッチコール10台一式				セット
	③ ワンタッチコール15台一式				セット
	④ ワンタッチコール20台一式				セット
単品	⑤ ワンタッチコール送信機	WTR			台
	⑥ ワンタッチコール受信機	WRE			台
	⑦ ワンタッチコール充電スタンド	WCH			台
	⑧ ワンタッチコール中継機	WRP			台
機器使用施設名		住所		電話番号	担当者名

※電波の混線防止のため使用施設の住所より周波数の設定・登録を行います。必ずご記入ください。



製造元:

株式会社パシフィック湘南

神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
全国5拠点で充実サポート

営業時間:10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝日を除く

修理品送付先:〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10

株式会社パシフィック湘南 修理サポート係まで

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

修理のご依頼方法は

URL: sonnettekun.com

0120-194-491

【お問い合わせ先】

株式会社 正直堂

〒409-3845

山梨県中央市流通団地1-4-3

TEL 055-273-3883